


Návod na obsluhu




1 Bezpečnostný sprievodca

! Ďakujeme veľmi pekne za váš nákup, pred prečítaním si, prosím, prečítajte nasledujúce informácie.

2 Celková charakteristika

- Ovládač a behúňová skrinka sú spolu, inštalácia je jednoduchá.
- Mikroprocesorové ovládanie a plášť z nehrdzavejúcej ocele s ťahaním drôtu.
- Skryté montážne skrutky, zabudované presné emisné otvory, stabilné a odolné voči rušeniu.
- Použitie v operačnej sále, laboratóriu a iných čistých miestnostiach.
- Modulácia a demodulácia s aktívnym infračerveným žiarením.
- Model skenovania: keď noha preruší svetlo, dvere sa otvoria.

3 Rozmer a doska



4 Časti



Zadná strana hlavného plášťa




Ovládač



Emisné a prijímacie hlavy

5 Pripojenie vstupných, výstupných a ďalších terminálov



6 Technická špecifikácia

- Technológia: Mikroprocesor s aktívnou infračervenou moduláciou a demoduláciou.
- Odporúčaná montážna výška: Stred je 0,3 metra od zeme. Režim detekcie: Skrátenie lúča nožným ovládaním pre vytvorenie signálu otvorenia (12V vstup).
- Reakčný čas: Reléový výstup $\leq 45\text{ms}$
- Napájanie: AC/DC 12-28V
- Pohotovostný prúd: 8mA (12V vstup)
- Akčný prúd: 37mA (12V vstup)
- Indikátor signálu: Červené svetlo bliká, keď je lúč prerušený
- Pracovná teplota: $-20^\circ\text{C} \sim +5^\circ\text{C}$
- Ochrana proti rušeniu: Slnéčné svetlo 81000LUX
- Rozmery: 15*12,5 mm (očko vyžarovacieho svetla) 185,6*174,6 mm (hlavné telo)